



Slagringnyckel, flat, nyckelvidd: 41 mm



Beställningsdata

Ordernummer	619000 41
GTIN	4018754023172
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida, med kort, starkt profilskaft och förstärkt slagände. Extremt tunn ring, nyckelvidd med exakta toleranser för skruvningsarbeten i trånga utrymmen. Eftersom ringen är högre än standardiserade muttrar finns ingen risk att nyckeln fastnar. Starkare än motsvarande skruv.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, grönlackerad.

Teknisk beskrivning

ringhöjd h	29 mm
nyckellängd L	200 mm
nyckelvidd	41 mm
ring-Ø D	59 mm
Norm	DIN 7444
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	grönlackerad
Produktslag	Skruvnyckel

