

Garant GRIDLINE

LED-lampa för verkstadsvagnar inklusive bärande stolpar, Typ: 20**Beställningsdata**

Ordernummer	914871 20
GTIN	4045197893741
Artikelklass	9GT

Beskrivning**Utförande:**

Belysningsenhet komplett med lysrörsarmatur, anslutningskabel och bärramar att sätta på verkstadsvagnens och rullarbetsbänkens stolpar. En bärrarm med öppning för genomföring av kabeln genom stolparna. Underhållsfri LED-teknik med lång livslängd. Den energieffektiva belysningen är mycket homogen, bländ- och flimmerfri med en neutralvit ljusfärg och en ljustemperatur på 4 000 K.

Lampan har inbyggda lysdioder. Lysdioderna i lampan går inte att byta.

Passar till:

Nr 914520, 914524, 914540, 914550.

leveransinnehåll:

LED-lampa inklusive strömförsörjning, med Wieland-kontakt för anslutning till kabelvinda, 2 bärramar.

OBS!:

Beställ till kabelvinda nr 914890 strl. DE för strömanslutning.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
armaturens längd	625 mm

ljusflöde	1700 lm
armaturens höjd	33 mm
armaturens bredd	123 mm
effektförbrukning	20 W
Bärarm räckvidd	350 mm
Serie	ToolCar
ATEX-zon	ingen
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Produktslag	Påbyggnadslampa

Tillbehör

LED-lampa för verkstadsvagnarutan bärande stolpar Typ 20	914870 20
--	-----------