

Garant GRIDLINE

LED-lampa för ToolTruck utan bärande stolpar, Typ: 20**Beställningsdata**

Ordernummer	914872 20
GTIN	4045197893758
Artikelklass	9GT

Beskrivning**Utförande:**

Belysningsenhet komplett med lysrörsarmatur, anslutningskabel och bärarmar att sätta på verkstadvagnens och rullarbetsbänkens stolpar. En bärarm med öppning för genomföring av kabeln genom stolparna. Underhållsfri LED-teknik med lång livslängd. Den energieffektiva belysningen är mycket homogen, bländ- och flimmerfri med en neutralvit ljusfärg och en ljustemperatur på 4 000 K.

Lampan har inbyggda lysdioder. Lysdioderna i lampan går inte att byta.

Passar till:

Perforerade plåtväggar nr 914855; 914856 (ej lämpade för strl 222 och strl 444).

leveransinnehåll:

LED-lampa inklusive strömförsörjning, med Wieland-kontakt för anslutning till kabelvinda, 2 bärarmar.

OBS!:

Beställ till kabelvinda nr 914890 strl. DE för strömanslutning.

Teknisk beskrivning

ljusflöde	2800 lm
Energiförsörjning	Nätdriven
effektförbrukning	35 W
armaturens bredd	123 mm

armaturens höjd	33 mm
armaturens längd	1030 mm
Bärarm räckvidd	350 mm
ATEX-zon	ingen
Serie	ToolTruck
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Produktslag	Påbyggnadslampa