



## Startmotor-nyckel, Nyckelvidder: 11X13mm



### Beställningsdata

Ordernummer	618000 11X13
GTIN	4018754022045
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Bågformad, sänksmidd ringnyckel. Nyckelvidder med snäva toleranser. Vridstyvt skaft med dubbel T-profi. Med **AS-drive** profil.

#### Användningsdata:

Speciellt utformad för arbeten på motorblocket, t.ex. för montering av förgasare och generator samt överallt där skruvar och muttrar är svåra att komma åt med vanliga ringnycklar.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad (inga skarpa kanter).

### Teknisk beskrivning

Nyckelvidd <sub>1</sub>	11 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	13 mm
nyckellängd	150 mm
Ring-Ø D <sub>1</sub>	16,5 mm
Ring-Ø D <sub>2</sub>	19,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
huvudhöjd h	6,5 mm
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningssäkert)

Ringsida AS-drive	ja
Bågformad	ja
Produktslag	Skruvnyckel