

**Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 20X22mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 617950 20X22 |
| GTIN | 4045197441959 |
| Artikelklass | 62A |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

HOLEX – med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadinstål, förkromad.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| maximal ringhöjd $h_{1 \max}$ | 10,8 mm |
| maximal ring- \emptyset $D_2 \max$ | 32,4 mm |
| Nyckelvidd 1 | 20 mm |
| nyckellängd L | 204 mm |
| maximal ring- \emptyset $D_1 \max$ | 29 mm |
| Nyckelvidd 2 | 22 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| Ringläge | 0 grad |
| Tillverkningsprocess | sänksmidda |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | förkromad |

Produktnamnsattribut

förokromad

Produktlag

Skruvnyckel