



Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 9X11 mm



Beställningsdata

Ordernummer	619200 9X11
GTIN	4018754021895
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidra och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring, mycket lätt och lätthanterlig Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd 1	9 mm
maximal ring- \emptyset D_2 max	21,5 mm
maximal ring- \emptyset D_1 max	18,5 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{ max}}$	8,5 mm
nyckellängd L	155 mm
Nyckelvidd 2	11 mm
maximal ringhöjd $h_{2\text{ max}}$	9 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningsäkert)
Öppen ring	ja
Produktslag	Skruvnyckel