



Sexkantshylsa 3/4 tum, nyckelvidd: 24mm



Beställningsdata

Ordernummer	644500 24
GTIN	4018754008711
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3124-S

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	24 mm
Ø utgångssidan	34 mm
Längd	51 mm
fyrkantsfäste	3/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

