

**Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 21X24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	617950 21X24
GTIN	4045197463876
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

**HOLEX** – med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – kromvanadinstål, förkromad.

**Teknisk beskrivning**

maximal ring- $\emptyset$ $D_1$ max	30,5 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{ max}}$	10,8 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_2$ max	34,7 mm
Nyckelvidd $_1$	21 mm
Nyckelvidd $_2$	24 mm
nyckellängd L	228 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktnamnsattribut

förokromad

Produktlag

Skruvnyckel