



Startmotor-nyckel, Nyckelvidder: 19X22mm



Beställningsdata

Ordernummer	618000 19X22
GTIN	4018754022090
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Bågformad, sänksmidd ringnyckel. Nyckelvidder med snäva toleranser. Vridstyvt skaft med dubbel T-profi. Med **AS-drive** profil.

Användningsdata:

Speciellt utformad för arbeten på motorblocket, t.ex. för montering av förgasare och generator samt överallt där skruvar och muttrar är svåra att komma åt med vanliga ringnycklar.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad (inga skarpa kanter).

Teknisk beskrivning

Ring-Ø D ₂	32 mm
nyckellängd	225 mm
Nyckelvidd ₁	19 mm
Nyckelvidd ₂	22 mm
Ring-Ø D ₁	28 mm
Nyckelvidder	metrisk
huvudhöjd h	9 mm
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningssäkert)

Ringsida AS-drive	ja
Bågformad	ja
Produktslag	Skruvnyckel