

**Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 24X27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	617950 24X27
GTIN	4045197441966
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

HOLEX – med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadinstål, förkromad.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \varnothing D_2 max	38,5 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{ max}}$	11 mm
maximal ring- \varnothing D_1 max	35 mm
Nyckelvidd d_2	27 mm
nyckellängd L	258 mm
Nyckelvidd d_1	24 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktnamnsattribut	förkromad
Produktlag	Skruvnyckel