

**Sexkantshylsa 3/4 tum, nyckelvidd: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	644550 32
GTIN	4045197561022
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3124-S

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Längd	56 mm
nyckelvidd	32 mm
Ø utgångssidan	44 mm
fyrkantsfäste	3/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

