

**Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 27X32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	617950 27X32
GTIN	4045197463883
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

**HOLEX** – med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – kromvanadinstål, förkromad.

**Teknisk beskrivning**

Nyckelvidd $d_2$	32 mm
maximal ringhöjd $h_{1\max}$	12,8 mm
maximal ring- $\varnothing$ $D_2\max$	45,5 mm
Nyckelvidd $d_1$	27 mm
maximal ring- $\varnothing$ $D_1\max$	38,5 mm
nyckellängd L	288 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktnamnsattribut	förkromad
Produktlag	Skruvnyckel