



Hylsnyckelsortiment 3/4 tum fyrkant 16 delar



Beställningsdata

Ordernummer	644000
GTIN	4018754080090
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122 / 3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**, ytterfyrkanter enligt DIN 3120-B 20 med fjädrande stift, innerfyrkanter enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

leveransinnehåll:

10 hylsor – sexkant: nr 644500 strl. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 skjutbart huvud: nr 645500

1 vinkelled: 1 st

2 förlängningar: nr 645400 200 och 400 mm

1 spärrhuvud: nr 645000

1 handtag: nr 646200

Förvaring i: Stålväska

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/4 tum
Antal delar	16
Drivprofil	6-kants hylsnyckel

Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	22-50 mm
förpackning	Stålväska
Längd	575 mm
Bredd	220 mm
höjd	86 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Förlängare, 3/4 tum totallängd 200 mm	645400 200
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 27 mm	644500 27
Spärrskafthuvud 3/4 tum utan handtag	645000
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 22 mm	644500 22
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 34 mm	644500 34
Glidhuvud utan handtag, 3/4 tum	645500
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 24 mm	644500 24
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 36 mm	644500 36
Handtag för 3/4 tum	646200
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 50 mm	644500 50
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 46 mm	644500 46
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 30 mm	644500 30
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 32 mm	644500 32
Förlängare, 3/4 tum totallängd 400 mm	645400 400
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 41 mm	644500 41