



Sladdlös borrarvdragare med trådlös laddning, Tillverkar-ID: GSR1860CW



Beställningsdata

Ordernummer	070247 GSR1860CW
GTIN	3165140867269
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Bosch sladdlös borrarvdragare

- **Kompakt sladdlös borrarvdragare med höger-/vänstergång.**
- **Lång livslängd tack vare borstlös EC-motor (ej 070243).**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) och Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lampa för upplysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikator.**
- **Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.**
- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control med automatisk avstängning vid stopp liksom koppling och motorbroms med enastående precision. 13mm-Auto-Lock-metallborrchuck. Stort vridmoment.

Med **trådlös laddning**: Automatisk laddning med särskild batteriskonande **induktionsladdningsteknik**. Möjlighet till eftermontering av **Connectivity**-modul.

leveransinnehåll:

Inklusive 2x litiumjonbatterier, laddare, transportväska, bälteshållare, bitshållare.

OBS!:

Passande reservbatterier, starthjälpspaket och laddare hittar du under nr 073851 ff och 073866 ff.

förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

datautgång: trådlös laddning

tillverkarens beteckning: GSR 18 V-60C

motorkonstruktion: borstlös motor

Batterispänning: 18 V

batterikapacitet: 2 A·h

maximalt vridmoment mjukt: 31 N·m

maximalt vridmoment hårt: 60 N·m

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
tillverkarens beteckning	GSR 18 V-60C
vikt	1,7 kg
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 600 min ⁻¹
typisk användning	Heavy Duty
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 1900 min ⁻¹
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximalt vridmoment hårt	60 N·m
datautgång	trådlös laddning
motorkonstruktion	borstlös motor
maximal spiralborr-Ø i trä	38 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
batterikapacitet	2 A·h
Batterispänning	18 V
maximalt vridmoment mjukt	31 N·m

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18-W V	073851 B18-W
Start-set trådlös laddning Typ GAL1830W	073862 GAL1830W