



Hylsnyckelsortiment, 3/4 tum fyrkant 15 delar



Beställningsdata

Ordernummer	644100
GTIN	4018754080083
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122 / 3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**, ytterfyrkanter enligt DIN 3120-B 20 med fjädrande stift, innerfyrkanter enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

leveransinnehåll:

9 hylsor – sexkant: nr 644500 strl. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60

1 skjutbart huvud: nr 645500

1 vinkelled: 1 st

2 förlängningar: nr 645400 200 och 400 mm

1 spärrhuvud: nr 645000

1 handtag: nr 646200

Förvaring i: Stålväska

Teknisk beskrivning

Antal delar	15
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
fyrkantfäste	3/4 tum

Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	32-60 mm
förpackning	Stålväska
Längd	575 mm
Bredd	220 mm
höjd	86 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 32 mm	644500 32
Handtag för 3/4 tum	646200
Spärrskafthuvud 3/4 tum utan handtag	645000
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 36 mm	644500 36
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 50 mm	644500 50
Glidhuvud utan handtag, 3/4 tum	645500
Förlängare, 3/4 tum totallängd 200 mm	645400 200
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 60 mm	644500 60
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 46 mm	644500 46
Förlängare, 3/4 tum totallängd 400 mm	645400 400
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 34 mm	644500 34
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 38 mm	644500 38
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 41 mm	644500 41
Sexkantshylsa 3/4 tum nyckelvidd 55 mm	644500 55