


Garant GRIDLINE

Vägg av perforerad plåt dubbelsidig för verkstadsvagnar, effektiv höjd: 950mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 914852 950 |
| GTIN | 4045197893987 |
| Artikelklass | 9GT |

Beskrivning**Utförande:**

Par bärande stolpar av stålror 25×25 mm med vägg av perforerad stålplåt (□ 9×9 mm i 37 mm raster), silverpilverlackerade.

Perforerad vägg med raster på båda sidorna.

Passar till:

Nr 914520, 914524, 914540, 914550.

leveransinnehåll:

Perforerad stålplåtvägg inklusive stolpar.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|---------------|
| perforerad panel, bredd | 635 mm |
| perforerad panel, höjd | 950 mm |
| höjd | 950 mm |
| Serie | ToolCar |
| Användningsområde | Verkstadsvagn |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm |
| Produktslag | Perforerad panel |

Tillbehör

| | |
|--|-----------|
| LED-lampa för verkstadsvagnarutan bärande stolpar Typ 20 | 914870 20 |
|--|-----------|