



## 12-kantshylsa 3/4 tum, nyckelvidd: 15/16tum



### Beställningsdata

Ordernummer	644600 15/16
GTIN	4018754009329
Artikelklass	63A

### Beskrivning

**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

**Norm:**

**DIN 3120-D 20**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

Längd	51 mm
nyckelvidd	15/16 tum
Ø utgångssidan	34 mm
fyrkantsfäste	3/4 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förokromning på nickel

Produktlag

Hylsnyckelinsats