

Garant GRIDLINE

LED-lampa för ToolTruck inklusive bärande stolpar, Typ: 20**Beställningsdata**

Ordernummer	914873 20
GTIN	4045197893765
Artikelklass	9GT

Beskrivning**Utförande:**

Belysningsenhet komplett med lysrörsarmatur, anslutningskabel och bärramar att sätta på verkstadsvagnens och rullarbetsbänkens stolpar. En bärrarm med öppning för genomföring av kabeln genom stolparna. Underhållsfri LED-teknik med lång livslängd. Den energieffektiva belysningen är mycket homogen, bländ- och flimmerfri med en neutralvit ljusfärg och en ljustemperatur på 4 000 K.

Lampan har inbyggda lysdioder. Lysdioderna i lampan går inte att byta.

Passar till:

Nr 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

leveransinnehåll:

LED-lampa inklusive strömförsörjning, med Wieland-kontakt för anslutning till kabelvinda, 2 bärramar.

OBS!:

Beställ till kabelvinda nr 914890 strl. DE för strömanslutning.

Teknisk beskrivning

armaturens höjd	33 mm
ljusflöde	2800 lm

armaturens längd	1030 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
armaturens bredd	123 mm
effektförbrukning	35 W
Bärarm räckvidd	350 mm
Serie	ToolTruck
ATEX-zon	ingen
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Produktslag	Påbyggnadslampa

Tillbehör

LED-lampa för ToolTruckutan bärande stolpar Typ 20	914872 20
--	-----------