



## Sexkantshylsa 3/4 tum, nyckelvidd: 19mm



### Beställningsdata

Ordernummer	644500 19
GTIN	4018754008667
Artikelklass	63A

### Beskrivning

**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

**Norm:**

**DIN 3124-S**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

Längd	50 mm
nyckelvidd	19 mm
Ø utgångssidan	28,5 mm
fyrkantsfäste	3/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

