

**Strato precisionsplanslipskiva D×T×H (mm), 225×20×51****Beställningsdata**

Ordernummer	590200
GTIN	9003174414025
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Planslipskivor med med höga prestanda och högporöst bindningssystem för reducerad termisk belastning och minimal skärpdiamantförslitning.

- **Universellt användbar i pendelslipmetoden, därigenom väsentligt minskat antal skivbyten i det dagliga arbetet.**
- **Kan användas på alla vanligen förekommande slipmaskiner inom form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Kylning med emulsion krävs, var extra noga med att kylsmörjningen blir god vid långspånande material.**

Specialbehandlad ädelkorund för bearbetning av **olegerade och lålegerade, ohärdade stålqualiteter.**

Användningsdata:

För grovslipning (grovbearbetning).

Specifikation:

F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.

OBS!:

Profilplanslipskivor på begäran.

Form: 1

Form: 1

Teknisk beskrivning

Slipmetod	Planslipning
Slipmedlets beteckning	A
Form	1
Skiv-Ø D	225 mm
Skivbredd D	20 mm
Produktnamnsattribut	225×20×51
Hål-Ø H	51 mm
Produktslag	Planslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		