



## 12-kantshylsa 3/4 tum, nyckelvidd: 1.3/4tum



### Beställningsdata

Ordernummer	644600 1.3/4
GTIN	4018754009466
Artikelklass	63A

### Beskrivning

**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

**Norm:**

**DIN 3120-D 20**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

nyckelvidd	1,3/4 tum
Längd	70 mm
Ø utgångssidan	59,5 mm
fyrkantsfäste	3/4 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förokromning på nickel

Produktlag

Hylsnyckelinsats