



## Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 12X14mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 619200 12X14  |
| GTIN         | 4018754021932 |
| Artikelklass | 63A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidda och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring, mycket lätt och lätthanterlig Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

#### Norm:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| nyckellängd L                         | 180 mm              |
| maximal ringhöjd $h_{1\max}$          | 9,5 mm              |
| maximal ring- $\varnothing$ $D_2\max$ | 26 mm               |
| maximal ring- $\varnothing$ $D_1\max$ | 24 mm               |
| Nyckelvidd $d_2$                      | 14 mm               |
| Nyckelvidd $d_1$                      | 12 mm               |
| maximal ringhöjd $h_{2\max}$          | 10,5 mm             |
| Nyckelvidder                          | metrisk             |
| Norm                                  | DIN 3118 / ISO 3318 |
| Ringläge                              | 10 grad             |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Tillverkningsprocess | sänksmidda                 |
| Material             | Chrome-Alloy-Steel         |
| Yta                  | förkromad (flagningsäkert) |
| Öppen ring           | ja                         |
| Produktslag          | Skruvnyckel                |