



## Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 10X12mm



### Beställningsdata

Ordernummer	619705 10X12
GTIN	4045197673350
Artikelklass	62A

### Beskrivning

**Utförande:**

Sänksmidda och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med ovalt, greppsäkert skaft, mycket stabil. Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

**Norm:**

**DIN 3118 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

### Teknisk beskrivning

maximal ringhöjd $h_{2 \max}$	8,5 mm
maximal ringhöjd $h_{1 \max}$	8 mm
Nyckelvidd $d_2$	12 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_1 \max$	19,4 mm
Nyckelvidd $d_1$	10 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_2 \max$	21,4 mm
nyckellängd L	153 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel