



Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 14X17mm



Beställningsdata

Ordernummer	619200 14X17
GTIN	4018754015344
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidra och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring, mycket lätt och lätthanterlig Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

maximal ringhöjd $h_{1\max}$	10,5 mm
maximal ring- \varnothing $D_1\max$	26 mm
maximal ring- \varnothing $D_2\max$	30 mm
nyckellängd L	200 mm
maximal ringhöjd $h_{2\max}$	12 mm
Nyckelvidd d_2	17 mm
Nyckelvidd d_1	14 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningsäkert)
Öppen ring	ja
Produktslag	Skruvnyckel