

**Rörhylsnyckel, nyckelvidd: 14X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	620120 14X15
GTIN	4045197438096
Artikelklass	62C

Beskrivning**Utförande:**

Av tunnväggigt seghärtningsstålrör, med tvärgående hål för vridstift.

Norm:

DIN 896 B

Material:

Seghärdat stålrör, förkromat.

Teknisk beskrivning

hål vridstift-Ø	8,5 mm
totallängd	140 mm
Nyckelvidd ₁	14 mm
Nyckelvidd ₂	15 mm
Norm	DIN 896 B
Material	Seghärtningsstål, förkromat
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Trappformigtvridstift totallängd 180 mm	621800 180
Trappformigtvridstift totallängd 175 mm	621800 175
Trappformigtvridstift totallängd 245 mm	621800 245
Cylinderformat vridstift Ø×totallängd 8X180 mm	621600 8X180