

Garant GRIDLINE

Kabelvinda med upprullningsautomatik, Typ: DE



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 914890 DE |
| GTIN | 4045197894052 |
| Artikelklass | 9GT |

Beskrivning

Utförande:

Kabelvinda av stabil stålplåt med inbyggd förlängningskabel för självmontering under verkstadvagnen. Med utdrags- och upprullningsautomatik.

250 V, 10 A, växelström.

Följande LED-lampor kan anslutas till kabelvindan. Nr 914870, 914871, 914872, 914873.

Användningsdata:

För mobil strömförsörjning av verkstadvagn och rullarbetsbänk.

Passar till:

ToolCar nr 914520, 914524; verkstadvagn nr 914540, 914550; XL ToolCar nr 914590; ToolTruck nr 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

leveransinnehåll:

Kabelupprullare med 5,0 m lång neoprenkabel, 2 jordade stickkontakter med täckplåt för montering i verkstadvagnens sidfack (ansluts till kabelupprullaren med en Wieland-stickkontakt).

OBS!:

Kan inte kombineras med extralåda nr 914795.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---------|
| material kabel | Neopren |
| Bredd | 310 mm |
| kabellängd | 5 m |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Djup | 360 mm |
| märkspänning | 250 V |
| höjd | 80 mm |
| Serie | Verkstadvagn ToolCar |
| Serie | Rullarbetsbänk ToolTruck |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| Kontakttyp ingång | F |
| Kontakttyp ingång | GST-instickssystem |
| Produktslag | Kabelvinda |