

HOLEX**Endoskopsond, vinklinsbar, flexibel, Ø 4,5 mm, sondlängd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	492944 1500
GTIN	4045197893772
Artikelklass	42L

Beskrivning**Utförande:**

2x 180° vinklinsbart sondhuvud: Sond med handtag och inställningsspak för vinkling av kamerahuvudet i två riktningar (högst 2 x 180°). För inspektion av hålrum på baksidan mot sondens ingångsriktning behövs ingen extra sondspegel. En spärrfunktion för den valda vinkelpositionen gör att arbetet inte tröttnar. Kompletterad sond, extra motståndskraftig tack vare armerad skyddsslang. Bildöppningsvinkel 90°.

Robust, vattentätt sondhuvud (IP67) av rostfritt stål med dimmbara, vita lysdioder. Blickriktning 0°.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Idealisk för inspektion i svåråtkomliga utrymmen, t.ex. **bilindustri:** Motor, växellåda, tank, karosseri, instrumentpanel, besiktning. **Luftfart:** Flygmotorer, turbiner, ledningssystem.

Byggindustri: Bedömning av byggnadsstruktur, vattenskador, skadedjursangrepp.

Rördragning: Svetsfogar, sökning av främmande föremål, läckage. **Hydraulsystem:** Cylindrar, läckage. **Värme-sanitet-klimat:** Ugnar, skorstenar, varmvattenberedare, klimatanläggningar, avloppssystem. **Skadedjursbekämpning:** Bikupor, getingbon, fågelbon, insektsgångar. **Polis, tull:** Fordonskontroll, varukontroll.

Passar till:

Alla endoskoputföranden nr 492923; 492924; 492925; 492928.

OBS!:

Ytterligare sondtyper (upp till 30 m) med andra sondhuvud- \emptyset och blickriktningar på begäran.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 67
kameraupplösning	640×480 px
Produktnamnsattribut	Ø 4,5 mm
Produktslag	Sond