



Snörkänga antracit STAVANGER Byggindustri GORE II, S3 NB, EU-skostorlek: 47



Beställningsdata

Ordernummer	092781 47
GTIN	4044348293720
Artikelklass	09C

Beskrivning

Utförande:

Snörkänga STAVANGER Bau GORE II med GORE-TEX®-membran för ett andningsaktivt men vattentätt ovanmaterial av smidigt Waterproofläder. God beständighet mot syror och lutar. Hög skärhållfasthet och mekanisk bärförmåga. Bred stegyta. Mycket halksäker också på hala, våta och oljiga golv. Med **SECURA VARIO® häldämpning** och värmebeständig upp till cirka 220 °C.

- **Sluten plös.**
- **Gångsula Perbunan Alpine, antracit.**
- **Förstärkt tåskydd.**
- **Snörningskrokar.**
- **Förhöjt skaft.**
- **Vadderade bordyrer.**
- **Innersula av äkta läder.**
- **Komfortinläggssulor ERGO-COOL®.**

Utförande reklamtext:

Snörkänga STAVANGER Bau GORE II med GORE-TEX®-membran för ett andningsaktivt men vattentätt ovanmaterial av smidigt Waterproofläder. God beständighet mot syror och lutar. Hög skärhållfasthet och mekanisk bärförmåga. Bred stegyta. Mycket halksäker också på hala, våta och oljiga golv. Värmebeständig upp till cirka 220 °C.

- **Sluten plös.**
- **Gångsula Perbunan Alpine, antracit.**
- **Förstärkt tåskydd.**
- **Snörningskrokar.**
- **Förhöjt skaft.**
- **Vadderade bordyrer.**
- **Innersula av äkta läder.**
- **Komfortinläggssulor ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 51.

Brett utförande XB under nr 092782. Innehåller dämpningselementet rött och svart

Anmärkning reklamtext:

Brett utförande XB under nr 092782.

Teknisk beskrivning

Skyddsklass	S3
Spiktrampskydd	Stål
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
EU-skostorlek	47
Isolering mot kyla	ned till -20 °C
Material tåhätta	Stål
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt)	Över 200 °C
Egenskap	Vario®-dämpning
Kön	Herr
Produktslag	Skyddsstövlar