



Snörkänga antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 XB, EU-skostorlek: 50



Beställningsdata

Ordernummer	092782 50
GTIN	4044348488027
Artikelklass	09C

Beskrivning

Utförande:

Snörkänga STAVANGER Bau GORE II med GORE-TEX®-membran för ett andningsaktivt men vattentätt ovanmaterial av smidigt Waterproofläder. God beständighet mot syror och lutar. Hög skärhållfasthet och mekanisk bärförmåga. Bred stegyta. Mycket halksäker också på hala, våta och oljiga golv. Med **SECURA VARIO® häldämpning** och värmebeständig upp till cirka 220 °C.

- **Sluten plös.**
- **Gångsula Perbunan Alpine, antracit.**
- **Förstärkt tåskydd.**
- **Snörningskrokar.**
- **Förhöjt skaft.**
- **Vadderade bordyrer.**
- **Innersula av äkta läder.**
- **Komfortinläggssulor ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

OBS!:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 51.

Skyddsklass: S3

Material tåhätta: Stål

Spiktrampskydd: Stål

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200 °C

Isolering mot kyla: ned till -20 °C

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

Spiktrampskydd	Stål
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Isolering mot kyla	ned till -20 °C
Material tåhätta	Stål
Skyddsklass	S3
EU-skostorlek	50
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt)	Över 200 °C
Egenskap	Vario®-dämpning
Kön	Herr
Produktslag	Skyddsstövlar