



Ringnycklar, raka, för Torx®-skruvar, Torx®-profil: E6XE8



Beställningsdata

Ordernummer	619400 E6XE8
GTIN	4018754022342
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd, flat form. Flata huvuden och tunna ringar för trånga ställen. Dubbel-T-profilskaft

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromning på nickel.

nyckellängd L: 115,5 mm

maximal ring-Ø D₁ max: 9,6 mm

maximal ring-Ø D₂ max: 11,6 mm

maximal ringhöjd h_{1 max}: 4,5 mm

maximal ringhöjd h_{2 max}: 5,5 mm

Teknisk beskrivning

Torx®-profil ₂	E8
maximal ring-Ø D ₁ max	9,6 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	11,6 mm
maximal ringhöjd h _{2 max}	5,5 mm
maximal ringhöjd h _{1 max}	4,5 mm
nyckellängd L	115,5 mm
Torx®-profil ₁	E6
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Produktslag	Skruvnyckel

