

Garant**NC-centrerborr HSS-E-PM nr 112010 med plastlåda 90°, Typ: 6-12****Beställningsdata**

Ordernummer	112105 6-12
GTIN	4045197893796
Artikelklass	11A

Beskrivning**Utförande:**

NC-centrerborrsats i plastlåda.

Högekcapacitets-NC-centrerborr.

Material av pulvermetallurgiskt substrat **för höga krav** på brukstid och exakt centrering noggrannhet. Mycket god slitagemotstånd i rostfria stål.

Exakt centrisk spets slipning med smal tväregg – ger lätt borrarstart och hög formnoggrannhet hos centreringshålet. Mycket stabil tack vare korta spånspår.

Med medbringarytor enligt DIN 1835-B.**Innehåll:**

4 NC-dubbhålsborr nr 112010.

Innehåll:

1 NC-dubbhålsborr var: Storlek 6; 8; 10; 12.

leveransinnehåll:

NC-centrerborrsats i 4 delar med plastlåda.

OBS!:

Använd varvtal för faktisk borrar-Ø
(inte generellt för borrens utvändiga Ø).

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	6 mm
---------------------------	------

Nominell $\varnothing D_c$	8 mm
Nominell $\varnothing D_c$	10 mm
Nominell $\varnothing D_c$	12 mm
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Tolerans nom.- \varnothing	h6
Spetsvinkel	90 grad
Skaft	DIN 1835 B med h6
Färgring	Utan
Produktslag	Förborr

Tillbehör

NC-centrerborr HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 10 mm	112010 10
NC-centrerborr HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 8 mm	112010 8
NC-centrerborr HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 6 mm	112010 6
NC-centrerborr HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 12 mm	112010 12