



Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 12X14mm



Beställningsdata

Ordernummer	619705 12X14
GTIN	4045197673374
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med ovalt, greppsäkert skaft, mycket stabil. Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \varnothing D_1 max	22,8 mm
Nyckelvidd $_1$	12 mm
maximal ringhöjd $h_{2\max}$	10,5 mm
Nyckelvidd $_2$	14 mm
nyckellängd L	174 mm
maximal ring- \varnothing D_2 max	25,3 mm
maximal ringhöjd $h_{1\max}$	8,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel