



Snörkänga antracit OSLO Byggindustri GORE II, S3 NB, EU-skostorlek: 43



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 092785 43 |
| GTIN | 4044348290477 |
| Artikelklass | 09C |

Beskrivning

Utförande:

Snörkänga OSLO Bau GORE II med GORE-TEX® membran för ett andningsaktivt men vattentätt ovanmaterial av smidigt Waterproofläder. Med **SECURA VARIO® häldämpning**.

- **Sluten plös.**
- **Gångsula Perbunan Alpine, antracit.**
- **Vadderade bordyrer.**
- **Innersula av äkta läder.**
- **Förstärkt tåskydd.**
- **Komfortinläggssulor ERGO-COOL®.**

Norm:

Snörkänga OSLO Bau GORE II med GORE-TEX® membran för ett andningsaktivt men vattentätt ovanmaterial av smidigt Waterproofläder.

- **Sluten plös.**
- **Gångsula Perbunan Alpine, antracit.**
- **Vadderade bordyrer.**
- **Innersula av äkta läder.**
- **Förstärkt tåskydd.**
- **Komfortinläggssulor ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

OBS!

Brett utförande XB under nr 092786.

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46. Kan beställas i EU-skostorlekar 39 – 51.

Anmärkning reklamtext:

Brett utförande XB under nr 092786.

Skyddsklass: S3

Material tåhätta: Stål

Spiktrampskydd: Stål

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200 °C

Isolering mot kyla: ned till -20 °C

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

| Norm | Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191 |
|---|---|
| Skyddsklass | S3 |
| Isolering mot kyla | ned till -20 °C |
| Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) | Över 200 °C |
| EU-skostorlek | 43 |
| Spiktrampskydd | Stål |
| Material tåhätta | Stål |
| Kön | Herr |
| Produktslag | Skyddsstövlar |