



Snörkänga antracit OSLO Byggindustri GORE II, S3 NB, EU-skostorlek: 38



Beställningsdata

Ordernummer	092785 38
GTIN	4044348290422
Artikelklass	09C

Beskrivning

Utförande:

Snörkänga OSLO Bau GORE II med GORE-TEX® membran för ett andningsaktivt men vattentätt ovanmaterial av smidigt Waterproofläder. Med **SECURA VARIO® häldämpning**.

- **Sluten plös.**
- **Gångsula Perbunan Alpine, antracit.**
- **Vadderade bordyrer.**
- **Innersula av äkta läder.**
- **Förstärkt tåskydd.**
- **Komfortinläggssulor ERGO-COOL®.**

Norm:

Snörkänga OSLO Bau GORE II med GORE-TEX® membran för ett andningsaktivt men vattentätt ovanmaterial av smidigt Waterproofläder.

- **Sluten plös.**
- **Gångsula Perbunan Alpine, antracit.**
- **Vadderade bordyrer.**
- **Innersula av äkta läder.**
- **Förstärkt tåskydd.**
- **Komfortinläggssulor ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

OBS!

Brett utförande XB under nr 092786.

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46. Kan beställas i EU-skostorlekar 39 – 51.

Anmärkning reklamtext:

Brett utförande XB under nr 092786.

Skyddsklass: S3

Material tåhätta: Stål

Spiktrampskydd: Stål

Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200 °C

Isolering mot kyla: ned till -20 °C

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

Skyddsklass	S3
Isolering mot kyla	ned till -20 °C
Material tåhätta	Stål
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
EU-skostorlek	38
Spiktrampskydd	Stål
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt)	Över 200 °C
Kön	Herr
Produktslag	Skyddsstövlar