

**Precisionsslipskiva för invändig rundslipning D×T×H (mm), 25×25×10****Beställningsdata**

Ordernummer	595024
GTIN	9003176647384
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiva specialkorundslipskivor med keramisk bindning för invändig rundslipning.

Användningsdata:

För alla typer av invändig rundslipning, t.ex. slipning av genomgående hål, passningar.

Specifikation:

97A802I5V112 Steel universal.

Form: 5

Urtagsdjup F 1: 10 mm

Teknisk beskrivning

Slipmetod	rund invändigt
Slipmedel	Högeffektiv stålkorund
Slipmedlets beteckning	A
Specifikation	97A802I5V112 Steel universal
Form	5
Skiv-Ø D	25 mm

Skivbredd D	25 mm
Produktnamnsattribut	25×25×10
Hål-Ø H	10 mm
Urtagsdiameter P	16 mm
Urtagsdjup F 1	10 mm
Produktslag	Slipskiva för invändig rundslipning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		