



## Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 19X22mm



### Beställningsdata

Ordernummer	619200 19X22
GTIN	4018754021970
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidda och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring, mycket lätt och lätthanterlig Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

#### Norm:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

Nyckelvidd $1$	19 mm
maximal ringhöjd $h_{2\max}$	15 mm
nyckellängd L	230 mm
maximal ringhöjd $h_{1\max}$	13 mm
Nyckelvidd $2$	22 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_1\max$	33 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_2\max$	37 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningsäkert)
Öppen ring	ja
Produktslag	Skruvnyckel