



Ringnycklar, raka, för Torx®-skruvar, Torx®-profil: E10XE12



Beställningsdata

Ordernummer	619400 E10XE12
GTIN	4018754022359
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd, flat form. Flata huvuden och tunna ringar för trånga ställen. Dubbel-T-profilskaft

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromning på nickel.

nyckellängd L: 149,5 mm

maximal ring-Ø D₁ max: 13,7 mm

maximal ring-Ø D₂ max: 15,7 mm

maximal ringhöjd h_{1 max}: 6,5 mm

maximal ringhöjd h_{2 max}: 7,5 mm

Teknisk beskrivning

Torx®-profil ₂	E12
maximal ring-Ø D ₁ max	13,7 mm
maximal ringhöjd h _{2 max}	7,5 mm
nyckellängd L	149,5 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	15,7 mm
maximal ringhöjd h _{1 max}	6,5 mm
Torx®-profil ₁	E10
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Produktslag	Skruvnyckel

