



Sexkantinsats lång, 3/4 tum, nyckelvidd: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	644700 32
GTIN	4018754008964
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Längd	90 mm
nyckelvidd	32 mm
Ø utgångssidan	44,5 mm
fyrkantsfäste	3/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

