



Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 14X17mm



Beställningsdata

Ordernummer	619705 14X17
GTIN	4045197673381
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med ovalt, greppsäkert skaft, mycket stabil. Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	195 mm
Nyckelvidd ₁	14 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	27,4 mm
maximal ringhöjd h ₂ max	12,5 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	31,4 mm
Nyckelvidd ₂	17 mm
maximal ringhöjd h ₁ max	11 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel