



Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 22X24mm



Beställningsdata

Ordernummer	619200 22X24
GTIN	4018754021994
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring, mycket lätt och lätthanterlig Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \varnothing D_1 max	37 mm
maximal ring- \varnothing D_2 max	40,5 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{ max}}$	15 mm
Nyckelvidd d_2	24 mm
nyckellängd L	245 mm
maximal ringhöjd $h_{2\text{ max}}$	16 mm
Nyckelvidd d_1	22 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningsäkert)
Öppen ring	ja
Produktslag	Skruvnyckel