



Ringnycklar, raka, för Torx®-skruvar, Torx®-profil: E14XE18



Beställningsdata

Ordernummer	619400 E14XE18
GTIN	4018754022366
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd, flat form. Flata huvuden och tunna ringar för trånga ställen. Dubbel-T-profilskaft

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromning på nickel.

nyckellängd L: 185 mm

maximal ring-Ø D₁ max: 17,8 mm

maximal ring-Ø D₂ max: 22,5 mm

maximal ringhöjd h_{1 max}: 8 mm

maximal ringhöjd h_{2 max}: 9,5 mm

Teknisk beskrivning

maximal ring-Ø D ₁ max	17,8 mm
Torx®-profil ₂	E18
nyckellängd L	185 mm
maximal ringhöjd h _{1 max}	8 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	22,5 mm
Torx®-profil ₁	E14
maximal ringhöjd h _{2 max}	9,5 mm
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Produktslag	Skruvnyckel

