



Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 17X19mm



Beställningsdata

Ordernummer	619705 17X19
GTIN	4045197673398
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidda och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med ovalt, greppsäkert skaft, mycket stabil. Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	213 mm
maximal ringhöjd $h_{1\max}$	12 mm
maximal ring- \emptyset $D_1\max$	31,2 mm
Nyckelvidd d_2	19 mm
maximal ringhöjd $h_{2\max}$	13 mm
maximal ring- \emptyset $D_2\max$	33,3 mm
Nyckelvidd d_1	17 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel