



## Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 24X27mm



### Beställningsdata

Ordernummer	619200 24X27
GTIN	4018754022007
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidra och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring, mycket lätt och lätthanterlig Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

#### Norm:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

maximal ring-Ø D <sub>1</sub> max	40,5 mm
maximal ring-Ø D <sub>2</sub> max	44,5 mm
nyckellängd L	270 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	27 mm
maximal ringhöjd h <sub>1</sub> max	16 mm
maximal ringhöjd h <sub>2</sub> max	17,5 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	24 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningsäkert)
Öppen ring	ja
Produktslag	Skruvnyckel