



Ringnycklar, raka, för Torx®-skruvar, Torx®-profil: E20XE24



Beställningsdata

Ordernummer	619400 E20XE24
GTIN	4018754022373
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd, flat form. Flata huvuden och tunna ringar för trånga ställen. Dubbel-T-profilskaft

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromning på nickel.

nyckellängd L: 227 mm

maximal ring- \varnothing D_1 max: 24,7 mm

maximal ring- \varnothing D_2 max: 29,2 mm

maximal ringhöjd $h_{1\text{max}}$: 10,5 mm

maximal ringhöjd $h_{2\text{max}}$: 12,5 mm

Teknisk beskrivning

maximal ringhöjd $h_{2\text{max}}$	12,5 mm
maximal ring- \varnothing D_2 max	29,2 mm
nyckellängd L	227 mm
Torx®-profil $_1$	E20
Torx®-profil $_2$	E24
maximal ringhöjd $h_{1\text{max}}$	10,5 mm
maximal ring- \varnothing D_1 max	24,7 mm
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Produktslag	Skruvnyckel

