



Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 19X22mm



Beställningsdata

Ordernummer	619705 19X22
GTIN	4045197673404
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med ovalt, greppsäkert skaft, mycket stabil. Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd 1	19 mm
maximal ringhöjd $h_{1\max}$	13 mm
Nyckelvidd 2	22 mm
maximal ring- \emptyset $D_2\max$	38,4 mm
maximal ringhöjd $h_{2\max}$	14 mm
nyckellängd L	228 mm
maximal ring- \emptyset $D_1\max$	33,4 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel