



Hylsnyckelsortiment, 1 tum-fyrkant 14 delar



Beställningsdata

Ordernummer	646500
GTIN	4018754080175
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-B 25 med fjädrande stift.

Anslutningsfästen enligt DIN 3120-D 25 med hål och frigöringsknapp.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M30 – M52.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

leveransinnehåll:

4 hylsor – tolvkant: vardera 1 st nr 647000 storlek 46; 50; 55; 60

4 hylsor – sexkant: vardera 1 st nr 647100 storlek 65; 70; 75; 80

1 vinkelled: 1 styck

1 skjutbart huvud: Nr 648200

1 handtag: Nr 648700

2 förlängningar: vardera 1 st nr 648000 storlek 200; 410

1 spärrhuvud: Nr 647500

Förvaring i: Stålväska

höjd: 122 mm

fyrkantsfäste: 1 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 65-80 mm

Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 46-60 mm

Teknisk beskrivning

Antal delar	14
-------------	----

Drivprofil	12-kants hylsnyckel
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
fyrkantsfäste	1 tum
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	65-80 mm
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	46-60 mm
förpackning	Stålväska
Längd	785 mm
Bredd	200 mm
höjd	122 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Glidhuvud, 1 tum med handtag	648200
Förlängare, 1 tum totallängd 200 mm	648000 200
Sexkantshylsa 1 tum nyckelvidd 80 mm	647100 80
12-kantshylsa 1 tum nyckelvidd 55 mm	647000 55
Sexkantshylsa 1 tum nyckelvidd 70 mm	647100 70
Handtag för 1 tum	648700
12-kantshylsa 1 tum nyckelvidd 60 mm	647000 60
12-kantshylsa 1 tum nyckelvidd 46 mm	647000 46
Förlängare, 1 tum totallängd 410 mm	648000 410
12-kantshylsa 1 tum nyckelvidd 50 mm	647000 50
Sexkantshylsa 1 tum nyckelvidd 65 mm	647100 65
Sexkantshylsa 1 tum nyckelvidd 75 mm	647100 75
Spärrskafthuvud 1 tum utan handtag	647500