


**Precisionsslipskiva för invändig rundslipning D×T×H (mm), 40×40×13****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 595043 |
| GTIN | 9003176647445 |
| Artikelklass | 53Y |

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiva specialkorundslipskivor med keramisk bindning för invändig rundslipning.

Användningsdata:

För alla typer av invändig rundslipning, t.ex. slipning av genomgående hål, passningar.

Specifikation:

97A802I5V112 Steel universal.

Form: 5

Urtagsdjup F 1: 20 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Slipmetod | rund invändigt |
| Slipmedel | Högeffektiv stålkorund |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Specifikation | 97A802I5V112 Steel universal |
| Form | 5 |
| Skiv-Ø D | 40 mm |

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Skivbredd D | 40 mm |
| Produktnamnsattribut | 40×40×13 |
| Hål-Ø H | 13 mm |
| Urtagsdiameter P | 20 mm |
| Urtagsdjup F 1 | 20 mm |
| Produktslag | Slipskiva för invändig rundslipning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | mindre lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |