



Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 30X32mm



Beställningsdata

Ordernummer	619200 30X32
GTIN	4018754022021
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidra och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring, mycket lätt och lätthanterlig Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd d_2	32 mm
maximal ring- \varnothing D_2 max	50,5 mm
maximal ringhöjd $h_{2\text{max}}$	22 mm
maximal ringhöjd $h_{1\text{max}}$	20 mm
nyckellängd L	300 mm
Nyckelvidd d_1	30 mm
maximal ring- \varnothing D_1 max	48,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningsäkert)
Öppen ring	ja
Produktslag	Skruvnyckel