



Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 10X12mm



Beställningsdata

Ordernummer	619200 10X12
GTIN	4018754021918
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidda och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring, mycket lätt och lätthanterlig Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring – från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	160 mm
maximal ring-Ø D ₂ max	22,5 mm
maximal ringhöjd h ₂ max	9,5 mm
Nyckelvidd ₂	12 mm
maximal ringhöjd h ₁ max	8,5 mm
maximal ring-Ø D ₁ max	19,5 mm
Nyckelvidd ₁	10 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringläge	10 grad

Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningsäkert)
Öppen ring	ja
Produktslag	Skruvnyckel