



Spärrskafthuvud 3/4 tum utan handtag



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 645000 |
| GTIN | 4018754013425 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning

Utförande:

Fäst-/förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123, utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120 B 20 med fjädrande stift, invändiga fyrkanter enligt DIN 3120 D 20 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3122-D 20

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

fyrkantsfäste: 3/4 tum

Antal tänder: 36

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|--------------------|
| fyrkantsfäste | 3/4 tum |
| Norm | DIN 3122 |
| totallängd | 165 mm |
| Antal tänder | 36 |
| Material | Chrome-Alloy-Steel |
| Yta | förokromad |
| spärrhuvudets bredd | 70 mm |
| Produktslag | Spärrhuvud |

Tillbehör

Skiftnyckelsortiment 3/4 tum

645200